



HONSEL

The Art of **Fastening**

90
YEARS
1930-2020



Qualité éprouvée
dans un nouveau design.



Outillage de pose manuel

BZ 2

Pince à main pour rivets aveugles
> avec ressort de rappel d'ouverture



Bonne ergonomie,
facilité d'utilisation

BZ 2A NOUVEAU !

avec récupérateur de tiges



Livraison sous blister

BZ 44

Pince à main pour rivets aveugles
> avec ressort de rappel d'ouverture



Le classique,
robuste et fiable



Avec mécanisme de retenue pour le clou.

Le clou du rivet aveugle est maintenu dans la pince avant et après le rivetage pour que l'outil puisse être utilisé en toute sécurité d'une seule main et le composant maintenu de l'autre main.



Livraison sous blister

BZ 2

Poids 0,56 kg
Course 8 mm
Emballage Blister
Incl. 4 Nez de pose



Rivets aveugles

	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4	8,0
Aluminium	[Red bar]								
Acier	[Blue bar]								
Inox	[Green bar]								
Alliages de cuivre	[Orange bar]								

Également disponible avec un assortiment



BZ 44

Poids 0,63 kg
Course 9,5 mm
Emballage Blister
Incl. 4 Nez de pose



Rivets aveugles

	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4	8,0
Aluminium	[Red bar]								
Acier	[Blue bar]								
Inox	[Green bar]								
Alliages de cuivre	[Orange bar]								

Également disponible avec un assortiment



BZ 70/72

Pince à levier pour rivets aveugles



Construction stable. Pose fiable de rivets aveugles, même de grand diamètre.



Nez de pose interchangeables dans compartiment fermé sur le récupérateur de clous.




BZ 70 dans un coffret en plastique résistant aux chocs.

BZ 58

Pince à extenseur



Facilité de manipulation, très bonne transmission de force



Nez de pose interchangeables vissés dans l'outil.

BZ 70

Poids 1,5 kg
Course 14,5 mm
Emballage Coffret
Incl. 4 Nez de pose
max. ø de clou 3,2 mm



Rivets aveugles

	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4	8,0
Aluminium									
Acier									
Inox									
Alliages de cuivre									

BZ 72

Poids 1,65 kg
Course 14,5 mm
Emballage Coffret
Incl. 4 Nez de pose
max. ø de clou 4,0 mm

Rivets aveugles

	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4	8,0
Aluminium									
Acier									
Inox									
Alliages de cuivre									

BZ 58

Poids 2,0 kg
Course 11 mm
Emballage Karton
Incl. 4 Nez de pose
max. Stift-ø 3,8 mm



Rivets aveugles

	2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4	8,0
Aluminium									
Acier									
Inox									
Alliages de cuivre									



VNG 255

Pince à main pour écrous et goujons à sertir en aveugle

> assortiment inclus

> tête pivotante sur 360°

Le bestseller – vendu plus de
10 000 fois !




Positions de travail presque
illimitées



Utilisation
universelle et flexible !

VNG 371

Pince à main pour écrous et goujons à sertir en aveugle



Dévisage confortable grâce à la tige
de forage facilement maniable



Système de remplacement
rapide pour mandrin fileté.



VNG 371 dans un coffret en plastique résistant
aux chocs.

BZ 70

Poids 0,9 kg
Emballage Coffret plastique

Écrous à sertir en aveugle

M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
optional	Aluminium					
optional	Acier					
optional	Inox					

Goujons à sertir en aveugle

M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
	Acier					

Avec un assortiment



VNG 371

Poids 1,2 kg
Emballage Coffret plastique

Contenu :

- 1 kit d'équipement pour écrous à sertir en aveugle M5, M6, M8, M10
- 1 douille filetée pour goujons à sertir en aveugle RIFBOLT® M5, M6, M8

Écrous à sertir en aveugle

M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
		Aluminium				
		Acier				
		Inox				

Goujons à sertir en aveugle

M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
		Acier				



VNG 152

Pince à main pour écrous et goujons à sertir en aveugle
> avec système hydraulique



Pose assistée hydrauliquement sans grand effort



VNG 612

Pince à main pour écrous et goujons à sertir en aveugle



Neue optimierte Variante !

Mécanisme à cliquet facilement maniable pour écrous à sertir en aveugle jusqu'à M12



VNG 152

Poids 0,6 kg
Emballage Coffret plastique

Contenu :

- 1 kit d'équipement M3, M4, M5, M6 et M8 pour écrous à sertir en aveugle
- 1 kit d'équipement M4, M5, M6 et M8 pour goujons à sertir en aveugle RIFBOLT®

Écrous à sertir en aveugle

M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Aluminium						
Acier						
Inox						

Goujons à sertir en aveugle

M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Acier						



VNG 152

Poids 1,1 kg
Emballage Coffret aspect alu

Contenu :

- 1 kit d'équipement pour écrous à sertir en aveugle M5 à M12,
- 1 douille filetée pour goujons à sertir en aveugle RIFBOLT® M5 à M8

Écrous à sertir en aveugle

M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
* Aluminium						
* Acier						
* Inox						

* optional

Goujons à sertir en aveugle

M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Acier						



MULTI 1

Pince à main pour rivets aveugles, écrous et goujons à sertir en aveugle

> tête pivotante sur 360°



Tête pivotante sur 360°

MULTI 1 dans un coffret en plastique résistant aux chocs.



MULTI 5

Pince à main pour rivets aveugles, écrous et goujons à sertir en aveugle

> bras pliables



Multi 5 avec bras croisés dans un coffret en plastique résistant aux chocs.

MULTI 1

Poids: 0,56 kg
Emballage: Coffret plastique

Inhalt:

- Resp. 1 nez de pose 2,4 mm; 3,0/3,2 mm; 4,0 mm; 4,8/5,0 mm pour rivets aveugles
- Resp. 1 kit d'équipement M3, M4, M5 et M6 pour écrous à sertir en aveugle
- Resp. 1 douille fileté M4 et M5 pour goujons à sertir en aveugle RIFBOLT®
- Resp. 1 clé plate SW 15/19, SW 21/17 et SW5/8

Rivets aveugles 

2,4	3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0
Aluminium						
Acier						
Inox						
Alliages de cuivre						

Écrous à sertir en aveugle 

M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Aluminium						
Acier						

Goujons à sertir en aveugle 

M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Acier						

MULTI 5

Poids: 1,9 kg
Emballage: Coffret plastique

- Resp. 1 nez de pose 3,0/3,2 mm; 4,0 mm; 4,8/5,0 mm; 6,0 mm; 6,4 mm pour rivets aveugles
- Resp. 1 kit d'équipement M4, M5, M6, M8 et M10 pour écrous à sertir en aveugle
- Resp. 1 douille fileté M4, M5, M6 et M8 pour goujons à sertir en aveugle RIFBOLT®

Rivets aveugles 

3,0	3,2	4,0	4,8	5,0	6,0	6,4
Aluminium						
Acier						
Inox						
Alliages de cuivre						

Écrous à sertir en aveugle 

M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Aluminium						
Acier						

Goujons à sertir en aveugle 

M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Acier						

BZ2 Assortiment



BZ 2 avec assortiment OPTO® Alu/Acier

Coffret d'assortiment en matière plastique avec pince à riveter manuelle BZ 2, y compris une clé de montage, mors de rechange, respectivement 1 foret 3,3 mm, 4,1 mm et 4,9 mm ainsi que 300 rivets aveugles.

BZ44 Assortiment



BZ 44 avec assortiment ALFO® Alu/Acier

Coffret d'assortiment en matière plastique avec pince à riveter manuelle BZ 44, y compris une clé de montage, mors de rechange, respectivement 1 foret 3,1 mm et 4,1 mm ainsi que 350 rivets aveugles.

VNG255 Assortiment



VNG 255 et assortiment

Coffret d'assortiment en matière plastique avec VNG 255 pour écrous et goujons à sertir en aveugle, y compris respectivement 1 kit d'équipement pour écrous à sertir en aveugle M4/M5/M6, 1 douille filetée pour goujons à sertir en aveugle RIFBOLT® M4/M5, 1 clé plate SW 22/SW 24 et clé hexagonale SW 6

**Assortiments compacts
dans des coffrets en plastique robustes!**



HONSEL



Rivets aveugles



Écrous à sertir en aveugle



Goujons à sertir en aveugle



Filets rapportés **HONSEL**



Éléments à sertir à la presse



Powertrain Fasteners



Goujons et douilles



Pièces spéciales



Outillage de pose manuel



Outillage de pose oléo-pneumatique



Outillage de pose sur batterie



Composants d'automatisation



Système de contrôle

Honsel France
20, rue du Lhotaud
25560 Frasné
FRANCE

fon ++33 3814 98946
mail contact@honsel.fr

825.100.200.060-1-1

www.honsel.fr